

ULTRA-ETCH

Ultradent

- Díky schopnosti samolimitace zamezuje přeleptání dentinu a vzniku citlivosti, protože naleptá maximální do hloubky 1,9 µm.
- Nestéká, optimální viskozita zajišťuje dostatečnou tloušťku vrstvy, což brání předčasnému vysychání.
- Obsahuje 35% kyselinu fosforečnou.
- IndiSpense: ekonomicky velmi výhodný systém umožňuje rychle a čistě plnit 1,2 ml stříkačky z velkého 30 ml balení.
- Intro kit obsahuje: 4 x 1,2 ml leptadla a 20 ks Blue Micro kanyl.



Ultra-Etch 35% Intro kit		500163	1 040 Kč
Ultra-Etch 35%	4 x 1,2 ml	500164	730 Kč
Ultra-Etch 35%	20 x 1,5 ml	500168	2 240 Kč
Ultra-Etch IndiSpense	30 ml	500685	1 930 Kč



UNI-ETCH S BAC

Bisco

- Leptací pologel 32% kyseliny fosforečné ve stříkačce pro současné leptání dentinu a skloviny (15 sek.).
- Zajišťuje dostatečnou mechanickou retenci leptaného povrchu tvrdé zubní tkáně.
- Díky pologelové konzistenci a zářivé modré barvě patří mezi nejoblíbenější světová leptadla.
- Speciální BAC (benzalkonium chlorid) složka ničí veškeré bakterie v okruhu 7 mm.
- Umožňuje spolehlivé naleptání dentinu i skloviny pro pečetění fisur, kompozitní výplně a adhezivní cementování.
- Zajišťuje dostatečnou mechanickou retenci leptaného povrchu tvrdé zubní tkáně.
- Speciální aplikační koncovky umožňují cílenou, přesnou a hygienickou aplikaci a šetří materiál.



Uni-Etch 32% s BAC	5 g	521051	360 Kč
Uni-Etch 32% s BAC	4 x 5 g	521053	1 180 Kč

ETCHING GEL

Spofa Dental

- Leptací gel na sklovinu a dentin v koncentraci 34 - 37% kyseliny fosforečné, umožňující snadnou, přesnou a rychlou aplikaci ze stříkačky.
- Balení obsahuje: 3,5 g gelu ve stříkačce, 10 ks aplikačních kanyl.
- EKO balení obsahuje: 30 g gelu se stříkačce, 2 náhradní stříkačky a 20 ks aplikačních kanyl.



Etching gel	3,5 g	100040	263 Kč
Etching gel EKON balení	30 g	100041	855 Kč

EMAIL PREPARATOR BLUE

Ivoclar Vivadent

- 37% kyselina ortofosforečná ve formě tekutiny pro leptání skloviny a kondicionování dentinu.
- Přesná aplikace pomocí 45° kanyly.
- Zaručené zakotvení pečetiva, kompozitu a také fixované nepřímé práce.
- Optimální okrajový uzávěr.

Email preparator blue	5 ml	521017	179 Kč
-----------------------	------	--------	--------



**Náhradní míchací kanyly
a aplikační štětečky najdete
na straně 47**

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednávkové číslo!

Hu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

BISBLOCK

Bisco



- Patentovaný dentinový desenzitizér blokující pohyb tekutin v dentinových tubulech, čímž výrazně snižuje citlivost.
- Krystalizuje hluboko uvnitř dentinálního tubulu.
- Pro odstranění citlivosti u exponovaných kořenů a před aplikací přímých výplní.
- Odolává abrazi kartáčkem, přesto dosahuje vynikající bondovací síly.

BisBlock

6 ml

530288

1 630 Kč

Jak BisBlock funguje?


Poskytuje dlouhodobou eliminaci dentinové citlivosti. Díky vytvoření formace kalcium oxalátových krystalů, zablokuje průtok tekutin v dentinových tubulech.

Jak zvyšuje aplikace adheziva efektivitu BisBlocku?

Nanesení adheziva, které má pH bližší se neutrálnímu (All Bond 2, One Step Plus), umožní adhezivu zatéct do dentinových tubulů kolem kalcium oxalátových krystalů. Tím se vytvoří zátka po polymeraci.

Proč je zátka z BisBlocku/Adheziva důležitá?


Zátka, která se vytvoří spojením těchto 2 materiálů po polymeraci, zabraňuje pohybům dentinových tekutin a výsledkem je snížení nebo úplná eliminace citlivosti popisované hydrodynamickou teorií.



Před aplikací adheziva



Aplikujte leptadlo



Po aplikaci leptadla



Aplikujte BisBlock



Aplikujte adhezivum



Horní pohled Ca-oxalát krystaly



Boční pohled Ca-oxalát krystaly



Po aplikaci adheziva

UNIVERSAL DENTIN SEALANT

Ultradent



- Přípravek pro snížení citlivosti dentinu po preparaci zubu nebo po root planingu.
- Nezapolymerovaná vysokomolekulární pryskyřice uzavře dentinové tubuly a omezuje postoperační citlivost.
- Výborný pro dentální hygienistky.
- Kit obsahuje: 4 x 1,2 ml a 20 kanyl Black Mini Brush.

Universal Dentin Sealant

kit

500265

1 380 Kč

Universal Dentin Sealant

4 x 1,2 ml

500266

940 Kč

GLUMA DESENSITIZER

Heraeus-Kulzer



- Okamžitá a trvalá ochrana proti hypercitlivosti a zamezení popreparační bolesti.
- Pro ošetření obnažených zubních krčků nevyžadujících výplň.
- Jednoduchá aplikace po očištění zubů, po 30-60 sek. působení se jen vysuší a jemně opláchně.
- Okamžité snížení nadměrné citlivosti, klinicky prověřená účinnost minimálně 12 měsíců.

Gluma Desensitizer

5 ml

530017


1 385 Kč

TELIO CS DESENSITIZER

Ivoclar Vivadent



- Pro ošetření, desenzibilizaci a očištění obnaženého nebo obroušeného povrchu dentinu.
- Ideální také pro ošetření preparovaných kavit a pahýlů.
- Snadné použití - vmasírujte po dobu 10 sek.
- Nevyžaduje polymeraci světlem.
- Nástupce System. desensitizeru.



Télió CS desensitizer

5 g

530099

1 359 Kč



Pro Vaši snadnější orientaci jsme současná adheziva rozdělili do následujících skupin podle klinické aplikace:

Tříkrokové s leptáním a oplachem, primování s osvitem a bondování s osvitem (tzv. total-etch technika).



Dvoukrokové A po leptání a oplachu následuje bondování a primer v jednom kroku.



Dvoukrokové B s leptáním a primováním v jednom kroku bez oplachu následuje bondování s osvitem.



Jednokrokové A dvoulahvičkové -

samoleptací, smísením složky A a B si připravíte stabilní čerstvou směs pro každou indikaci.



Jednokrokové B jednolahvičkové

- samoleptací, samoadhezivní - vše v jednom.



Z-PRIME PLUS

Bisco

- Jednosložkový primer pro vylepšení adheze mezi nepřímými náhradami a kompozitními cementy.
- Ideální pro ošetření povrchů zirkonu, aluminium-oxidových kapniček, všech druhů kovů, kompozit a endodontických čepů.
- Vynikající síla bondu ke všem světlem či chemicky tuhoucím fixačním cementům.
- Bezkonkurenční klinické výsledky, snadné a rychlé použití!




Z-PRIME plus

4 ml

530198


1 780 Kč



Vyčistěte vnitřní povrch opravy, opláchněte a osušte vzduchem.



Aplikuje 1 - 2 vrstvy Z-Prime Plus, rovnoměrně navlhčete vnitřní povrch, sušte vzduchem cca 3 - 5 vteřin.



Pokračujte v cementaci s použitím fixačního cementu, např. Duo-Link.



Tříkrokové bondy

ALL-BOND 3

Bisco

- Duálně tuhnutí naplněný tříkrokový adhezivní systém kompatibilní se všemi dentálními materiály.
- Využívá zdokonalené technologie All-Bond 2, je hydrofóbní a zvyšuje odolnost bondu.
- Snadnější a rychlejší použití.
- Více hydrofóbní pro delší trvanlivost.
- Radioopákní.
- Balení obsahuje: 2 x 6 ml All-Bond 3, 4 ml All-Bond 3 Resin, 5 g Uni-Etch s BAC a příslušenství.

All-Bond 3	kit	530190	4 420 Kč
All-Bond 3 lahvičky A+B	2 x 6 ml	530191	3 400 Kč
All-Bond 3 resin	4 ml	530192	990 Kč




ADPER SCOTCHBOND MULTI-PURPOSE

3M Espe

- Víceúčelový dentální adhezivní systém tradičního typu „total-etch“.
- Široké spektrum indikací.
- Zajišťuje spolehlivé použití pro každou aplikaci.
- Vynikající adheze ve vlhkém i suchém prostředí.
- Lze používat i při vysoké relativní vlhkosti.
- Zaváděcí balení obsahuje: 8 ml primer, 8 ml adheziv, 2 x 3 ml leptadla, 5 ks kanyl k leptadlu, 60 ks štětečků, 3 držátka a míchací kalíšek s ochranným filtrem.

Adper Scotchbond Multi-Purpose	zav. bal.	530217	7 504 Kč
Scotchbond M-P adhesive	8 ml	530263	3 939 Kč
Scotchbond M-P primer	8 ml	530262	3 939 Kč



TŘÍKROKOVÉ BONDY



Zaostřete na svou práci
Lupové brýle Univet
na straně 300

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomínejte uvést objednávkové číslo!

Hu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Dvoukrokové bondy: letání s oplachováním + primer / bond.

DVOUKROKOVÉ A BONDY

ONE-STEP PLUS

Bisco



- Univerzální, světlem tuhne, jednosložkové adhezivum s vysokým obsahem plniva pro bondování všech typů kompozit (včetně chemicky tuhoucích), amalgámů, kovů a keramiky.
- **Jediný jednoláhvičkový adhezivní systém, který se efektivně váže na světlem a chemicky tuhnoucí kompozita, bez nutnosti dodatečného aktivátoru.**
- Spolehlivě a jistě funguje i v tak problematických adhezivních situacích, jako jsou dostavby a cementování korunek a můstků, fazet, inlejí a onlejí.
- Optimální pro použití při dostavbách pomocí kořenových kompozitních čepů se skleněnými vlákny (Innopost).



One-Step Plus

6 ml

530221

2 240 Kč



1. Naleptaný povrch poskytuje ideální penetraci a zapečetění adhezivem.



2. Naneste 2 - 3 po sobě jdoucí vrstvy One-Step Plus na všechny adhezivní stěny.



3. Jemně vysušte vzduchem 3 - 5 sekund, abyste odstranili acetonové rozpouštědlo.



4. Polymerujte světlem 10 - 20 sekund.



5. Důkladně zapečetěný a znečitlivěný povrch preparace.

PRIME&BOND NT + SCA

Dentsply



- Inovovaný, jednosložkový bond s obsahem nanoplňiva, pro aplikaci na všechny druhy kompozit a kompoerů.
- Velmi nízká viskozita a dobrá schopnost penetrace do dentinu.
- Aplikace v jedné vrstvě.
- Self Cure Activator zajistí chemické reakce při indikacích, které vylučují spolehlivou světelnou polymeraci.

Prime&Bond NT
Self Cure Activator

2 x 4,5 ml
4,5 ml

521009
521155

4 126 Kč
2 409 Kč

OPTIBOND SOLO PLUS

Kerr



- Jednosložkové, světlem tuhne, 15% naplněné adhezivum pro přímé i nepřímé aplikace na etanolové bázi.
- Pro chemickou inicializaci tuhnutí u nepřímých náhrad slouží Dual-Cure Activator.

Optibond Solo Plus

3 ml

530272

1 018 Kč

ADPER SINGLE BOND2

3M Espe



- Nabízí výhody klinicky ověřeného adheziva Adper Single Bond, nyní doplněného o technologii nanoplňiva.
- Zlepšená adheze k dentinu poskytuje vyšší vazebnou sílu, která zajistí vysokou spolehlivost a pevnost vazby.
- Nanoplňivo je stabilní a nesedimentuje - odpadá nutnost před použitím protřepat.
- Kompatibilní se všemi světlem tuhnoucími kompozity.
- Set obsahuje: 6 g bond, 2 x 3 ml leptadlo, 25 kanyl a míchací podložky.

Adper Single Bond 2
Adper Single Bond 2

6 ml
set

530222
530216

2 284 Kč
3 729 Kč

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednávací číslo!



PQ1

Ultradent

- Jednosložkový, rtg kontrastní, světlem tuhnoucí pryskyřičný bond na bázi ethanolu s univerzálním použitím.
- Nejvíce naplněný jednosložkový bond (40%) s neuvěřitelnou pevností k dentinu (ve stříhu 61,25 MPa)!
- Vytvoří pevnou vazbu k dentinu, sklovině, kovům, keramice a kompozitům.
- Lze použít i u nepřímých náhrad je-li možná polymerace světlem.
- Intro kit obsahuje: 2 x 1,2 ml PQ1 bond, 2 x 1,2 ml Ultra-Etch, 20 kanyl Blue Micro a 40 kanyl Inspiral Brush.



PQ1	intro kit	500615	2 260 Kč
PQ1 refill	4 x 1,2 ml	500641	2 040 Kč

GLUMA 2BOND

Heraeus-Kulzer

- Obsahuje nanofilní plnivo a zajišťuje priming, bonding i desenzitizaci při aplikaci jediné vrstvy v jednom kroku po naleptání sklovinu a dentinu.
- Díky vynikající okrajové adaptaci a vysoké vazebné síle na sklovinu a dentin je perfektním řešením pro typické aplikace dvoukrokových adhezivních systémů.
- Splní všechna Vaše očekávání!
- Balení assortment obsahuje: 4 ml bondu, 2 x 2,5 ml leptadla a příslušenství.



Gluma 2Bond	Assortment	521040	2 339 Kč
Gluma 2Bond	4 ml	521041	1 689 Kč

EXCITE F

Ivoclar Vivadent

- Plněné světlem tuhnoucí jednosložkové dentin-sklovinné adhezivum pro techniku totálního leptání.
- Neobsahuje aceton, ideální pro bondování před kompozitními a kompomernými výplněmi a před cementováním fixních náhrad.
- Balení VivaPen obsahuje až 120 dávek bondu a umožní pohodlné dávkování a nanášení.



Excite F VivaPen	2 ml	521239	2 999 Kč
Excite F Refill lahvička	1 x 5 g	521149	2 149 Kč
Excite F Refill lahvička	2 x 5 g	521150	3 859 Kč

HELIOBOND

Ivoclar Vivadent

- Světlem polymerující bond na sklovinu.
- V kombinaci s lahvičkou Syntac lze použít i pro adhezi k dentinu.
- Lze použít pro fixaci dentální bižuterie, např. Skyce.
- Zajistí optimální okrajový uzávěr mezi zubem a kompozitem.

Heliobond	11 g	521018	1 599 Kč
-----------	------	--------	----------



RETENSIN PLUS

Spofo Dental

- Jednosložkové, světlem tuhnoucí adhezivum se zvýšenou tolerancí k vlhkosti a dentinu.
- K vazbě kompozitní nebo kompomerní výplně s povrchově upravenou sklovinou a dentinem.
- Vhodné pro kombinaci s technikou „total-etch“.

Retensin Plus	5 ml	100084	837 Kč
---------------	------	--------	--------



Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednávkové číslo!

Dvukrokové bondy: leptání / primer bez oplachování + bond.

ADHESE

Ivoclar Vivadent



- Světlem iniciované samoleptací adhezivum pro sklovinu a dentin pro kompozitní a kompomerní výplně.
- Šetří čas, nevyžaduje leptání. Ekonomický - cca pro 150 aplikací.
- Vysoká pevnost vazby, není potřeba skladovat v chladničce.
- Bezpečné a snadné použití díky barevně označeným lahvičkám a aplikátorům.
- Intro pack obsahuje: 2 x 5 g AdheSE, míchací místečku a aplikační štětečky.

AdheSE	intro pack	521148	3 549 Kč
AdheSE refill	2 x 5 g	521139	3 069 Kč

PEAK

Ultradent



Peak SE Primer

- Samoleptací primer zaručí vysokou bondovací sílu a marginální plnění bez mezer.
- Vždy čerstvé, stabilní složení.

Peak LC Bond

- Světlem tuhnoucí, jednosložkový bond s 7,5% nanoplniva pro optimální viskozitu.
- Aplikuje se po naleptání nebo po aplikaci Peak SE Primeru.
- Etylalkohol jako rozpouštědlo zajišťuje spolehlivou penetraci.
- Balení Intro Kit obsahuje: 1,2 ml Peak SE Primer, 1,2 ml stříkačka Peak LC Bond, 20 ks kanyl Black Mini, 20 ks kanyl Inspiral Brush.

Peak SE Primer	intro kit	505134	2 310 Kč
Peak SE Primer	4 x 1,2 ml	505135	1 620 Kč
Peak LC Bond	4 x 1,2 ml	505133	1 960 Kč

CLEARFIL SE

Kuraray



- Univerzální světlem tuhnoucí adhezivní systém pro všechny světlem tuhnoucí výplňové materiály.
- Spolehlivý samoleptací systém bez nadbytečného leptání zubních tkání.
- Výborná síla vazby a schopnost utěsnit díky monomerům MDP.
- Velmi rychlý pracovní postup.
- Sada obsahuje: 6 ml primer, 5 ml bond, aplikátor Intelly-Case a příslušenství.

Clearfil SE Bond	sada	530194	3 299 Kč
-------------------------	-------------	--------	-----------------

Jednokrokové bondy: dvousložkové

XENO III

Denstply



- Jednokrokové samoleptací (self-etch) dentální adhezivum pro vazbu světlem tuhoucích kompozitů, kompomerní a ormocerů ke sklovině a dentinu.
- Tento vazebný systém ošetřuje najednou jak sklovinu, tak dentin kyselým kondicionováním, primováním a bondováním.
- Žádné oplachování vodou po aplikaci.
- Přesné dávkování umožňuje pracovat ekonomicky a použít pouze potřebné množství adheziva.
- Balení obsahuje: 2 x 5 ml adheziva, 50 aplikačních štěteček a míchací misku.

Xeno III	10 ml	521022	4 393 Kč
-----------------	--------------	--------	-----------------

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednávací číslo!



ALL-BOND SE ACE

Bisco

Již více než 20 let je ALL-BOND považován za zlatý standard v total-etch technice. ACE All-Bond SE je inovativní, rukou ovladatelný, „vše-v-jednom“ adhesivní systém, který Vás nechá lepat, primovat a bondovat v jedné jednoduché aplikaci. All-Bond SE je světlem tuhnoucí, samoleptací adhezivum nyní k dostání v pohodlné kartuši.

Proč si ACE All-Bond SE oblíbíte?

Dentální asistentky oceňují zejména schopnost vytvořit identické kapky, stejně jako vlastnost změny barvy, což dohromady činí dokonalý a spolehlivý systém správného smíchání. Lékaři si pochvalují, že bond je možné použít s chemicky a duálně tuhnoucími pryskyřicemi bez potřeby použití samostatného duálně tuhnoucího aktivátoru. Adhezivum se také skvěle aplikuje na zubní povrch bez tvorby míst s kumulací látky. Nebyla dokázána žádná pooperační citlivost. 80% lékařů také prohlásilo, že ACE All-Bond SE je lepší než jejich stávající bond. 64% lékařů by změnilo a 76% by doporučilo ACE All-Bond SE svým kolegům. All-Bond SE Liner je hydrofóbní kompozitní liner zvyšující intenzitu a pevnost vazby. Pro snadnou RTG diagnózu je výborně radioopákní.

Starter kit pro 50 aplikací obsahuje: 2 x 2 ml kartuši, aplikátor, míchací podložku a 50 ks štětečků.

Doplňkové balení obsahuje 4 x 2 ml kartuši a 100 ks štětečků.

All-Bond SE ACE	starter kit	530195	3 800 Kč
All-Bond SE ACE refill	4 x 2 ml	530196	5 490 Kč
All-Bond SE liner	4 ml	530197	1 270 Kč



horní levý první molár s existující amalgámovou výplní



odstranění amalgámové výplně a izolace zubu rubberdamem



smíchání All-Bond SE do jednotité růžové



naneste All-Bond SE na sklovinu a dentin; promíchejte a osušte vzduchem, polymerujte 10 vteřin



naneste All-Bond SE Liner ve velmi tenké vrstvě a polymerujte 10 vteřin



dokončení opravy kompozitní dostavbou



FUTURABOND NR

Voco

- Světlem tuhnoucí, samoleptací dentino-sklovinný bond zesílený nanoplnivý.
- Ideální pro přímé náhrady se všemi světlem tuhnoucími výplňovými materiály, pro všechny třídy výplně.
- Vhodný také pro ošetření hypersenzitivního dentinu.
- Dosahuje stejné pevnosti jako při metodě „total-etch“.
- Toleruje vlhkost a dávákuje fluoridy.
- Balení v lahvičkách obsahuje: lahvička A a lahvička B á 4 ml, příslušenství.
- Dostupné také balení v blistru „SingleDose“.

FuturaBond NR lahvičky A+B	2 x 4 ml	530257	3 280 Kč
FuturaBond NR SingleDose	50 ks	530261	2 020 Kč



Jednokrokové bondy: jednosložkové

ADHESE ONE F VIVAPEN

Ivoclar Vivadent

- Samoleptací, světlem tuhnoucí adhezivum „all-in-one“ pro restorativní výkony.
- Unikátní způsob dávkování pomocí pera dovoluje nanášet adhezivum přímo do kavity.
- Štětečkovou kanylu lze jednoduše vytvarovat a usnadnit přístup ke všem oblastem povrchu zubu.
- Balení 2 ml adheziva vystačí na 100 - 120 aplikací.

AdheSE F One VivaPen	2 ml	521154	2 999 Kč
----------------------	------	--------	----------



Kofferdam
Suché pracovní pole za všech okolností
na straně 89

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednávací číslo!

Hu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

JEDNOKROKOVÉ, DVOUSLOŽKOVÉ BONDY



XENO V

Dentsply

- Jednosložkové, světlem tuhnoucí adhezivum pro bondování pryskyřičných světlem tuhoucích kompozitních materiálů na sklovinu a dentin.
- Chemickým základem je etanol a voda - neobsahuje aceton.
- Není potřeba lepat ani oplachovat - maximálně šetří Váš čas.
- Balení obsahuje: 5 ml bondu, aplikační štětečky a další příslušenství.

Xeno V	5 ml	521075	3 027 Kč
--------	------	--------	----------



XP BOND

Dentsply

- Jednosložkové, univerzální adhezivum pro kompozita, ormocery, kompomery, cementování, adhezivní opravy.
- Vhodný také pro použití jako ochranný lak.
- Obsahuje malé částečky plniva pro zesílení a pevnou vazbu.
- Zajišťuje dokonalý okrajový uzávěr jedinou vrstvou.
- Self Cure Activator zajistí chemické reakce při indikacích, které vylučují spolehlivou světelnou polymeraci.

XP Bond set	5 ml	521116	2 739 Kč
Self Cure Activator	4,5 ml	521155	2 409 Kč



ADPER EASY ONE

3M Espe

- Samoleptací adhezivum zároveň leptá i bonduje ke sklovině a dentinu.
- Rychlá a snadná aplikace bez potřeby míchání.
- Spolehlivá a silná vazba - vše v jednom kroku.
- Zaváděcí balení obsahuje: 5 g adheziva, 50 míchacích místiček a 50 aplikátorů.

Adper Easy One	zav. balení	530269	2 580 Kč
Adper Easy One zkušební	1 g	530260Z	487 Kč
Adper Easy One refill	5 g	530284	2 365 Kč



OPTIBOND ALL-IN-ONE

Kerr

- Nová generace jednosložkového světlem tuhoucího adheziva.
- Kvalitnější adheze ke všem povrchům, přímá i nepřímá aplikace, jednoduchý jednokrokový postup.
- Indikace: kompozitní a kompomerové výplně, opravy kompozit a keramiky, kořenové dostavby, fasety, můstky, korunky, kořenové čepy atd.
- Zajišťuje výbornou penetraci do dentinových tubulů a poskytuje mimořádnou vazebnou sílu a ochranu před vznikem polymeračních mikrospar a citlivosti.
- Jedinečná schopnost nano-leptání zajistí neúčinnější leptání sklovinu ze všech jednosložkových adheziv.
- Sada obsahuje: 5 ml adheziva, 50 aplikátorů, 25 míchacích podložek a další příslušenství.

Optibond All in One	5 ml	530278	2 457 Kč
---------------------	------	--------	----------



GC G-BOND

GC

- Jednosložkové, samoleptací, světlem tuhnoucí adhezivum, které využívá principy jak chemické, tak mikromechanické vazby.
- Jemné naleptání sklovinu a dentinu ponechá dentinové tubuly uzavřené, což zaručuje velmi nízké riziko pooperační citlivosti.
- Přítomnost dvou rozdílných funkčních monomerů vytváří chemickou vazbu k zubnímu povrchu.
- Rychlá procedura ve třech krocích, trvající pouhých 30 sekund.
- Starter kit obsahuje: 5 ml bondu, 50 mikroštětčků, 1 mikro-aplikátor a míchací misku.

G-Bond starter kit		521147	2 690 Kč
--------------------	--	--------	----------

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednávací číslo!

SELECTIVE BRUSH

- Aplikační štětečky pro cílenou aplikaci bondů, leptadel a tekutin.
- Jsou tvořeny ze speciálních vláken, které udrží právě 1 kapku.
- Díky jejich vlastnostem ušetříte až 60% materiálu.

SelectiveBrush fine - fialové	100 ks	521143	188 Kč
SelectiveBrush fine - fialové	4 x 100 ks		690 Kč
SelectiveBrush regular - zelené	100 ks	521141	188 Kč
SelectiveBrush regular - zelené	4 x 100 ks		690 Kč



MICROBRUSH PLUS / MICROBRUSH

Microbrush

- Aplikační chomáčky s ohebným umělohmotným držáčkem.
- Vhodné pro přesnou aplikaci tekutin a gelů (laků, bondů, podložkových materiálů, leptadel).
- V krabičkách s praktickým dávkováním.
- Microbrush - velikost regular (2) a fine (6).
- Microbrush Plus s prodlouženým držátkem - velikost regular (3), fine (0) a superfine (4).

Microbrush	4 x 100 ks	52104x	999 Kč
Microbrush Plus	4 x 100 ks	52104x	1 154 Kč




JEDNORÁZOVÉ ŠTĚTEČKY

DC Dental

- Univerzální štětečky pro přesné nanášení malých množství tekutin.
- Oboustranný oranžový držák jednorázových štěteček s rovným a zahnutým koncem.
- Díky dvěma různým zakončením umožňuje dobrou manipulaci.

Jednorázové štětečky bílé	50 ks	300229	129 Kč
Jednorázové štětečky černé	100 ks	300220	199 Kč
Držák štěteček oboustranný oranžový		400096	61 Kč



BLACK MICRO / BLUE MICRO KANYLY

Ultradent

- Velmi oblíbené a často používané kovové kanyly.
- Černé (black): průměr 25G (0,51 mm) pro Ultra Blend plus, UltraSeal XT Plus, OpalDam, PermaFlo, File-Eze.
- Modré (blue): průměr 22G (0,71 mm) pro Ultra-Etch, UltraCal XS a PrimaDry.

Black Micro kanyly	20 ks	500194	300 Kč
Black Micro kanyly	100 ks	501085	1 240 Kč
Blue Micro kanyly	20 ks	500158	300 Kč
Blue Micro kanyly	100 ks	500127	1 240 Kč



BLACK MINI BRUSH KANYLY

Ultradent

- Aplikační kanyly pro tekuté materiály, štěteček zabraňuje vzniku bublinek.
- Pro materiály: Peak SE, PermaFlo DC, PermaSeal, Seek / Sable Seek, Silane a Universal Dentin Sealant.

Black Mini Brush kanyly	20 ks	500190	470 Kč
Black Mini Brush kanyly	100 ks	501169	1 950 Kč



Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednávací číslo!



UltraSeal XT Plus
dokonale zapečetí i nejhlubší fisury
strana 201

Hu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Objevte další dimenzi přirozené krásy. Charisma® Diamond.

Po pěti letech výzkumu si vám Heraeus dovoluje s hrdostí představit nanohybridní fotokompozit Charisma Diamond, novou dimenzi v přirozené krásy. Překračující hranice estetiky, kvality a technických parametrů, umožňuje Charisma Diamond vytvářet naprosto přirozené rekonstrukce.

Objevte snadnost vrstvení s Charisma Diamond, která poskytuje výrazné estetické výhody díky vyjímečné schopnosti adaptace odstínu k okolní tkáni. Napodobujte přírodu s výběrem 21 odstínů způsobem tak dokonalým, jako je příroda sama.



Zdroj: Professor Claus-Peter Ernst, University of Mainz, Germany.

Objevte Charisma Diamond.

Charisma Diamond je univerzální. Umožňuje zhotovit výbornou estetickou rekonstrukci malých defektů s jediným univerzálním odstínem a zároveň nabízí možnost rekonstruovat zub vrstvicí technikou k dosažení dokonale přirozeného a estetického vzhledu. Práci a modelaci navíc usnadňuje nelepivá konzistence a snížená citlivost na operační světlo.

Extrémně vysoká odolnost kombinovaná s minimálním polymeračním stresem a polymeračním smrštěním.

Objevte novou nano – hybridní dimenzi.

Inovované chemické složení (nový monomer pryskyřičné matrix a optimalizované nano – hybridní plnivo) Charisma Diamond je základem pro vyjímečné mechanické a estetické vlastnosti. Charisma Diamond překonává konkurenci úplnou kompatibilitou se všemi adhezivními systémy a kompozitními materiály na bázi methakrylátu.

CHARISMA®

Přirozeně krásná